

**TNMG 160404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251472 CA115P
GTIN	4960664042012
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbrøder	PQ
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160404

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning