


**SNMG 120408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Type	CA115P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Spånbrøder	PQ
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning