

**TNMG 220408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251587 CA115P
GTIN	4960664046362
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbrøder	PMG
Type	CA115P
Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 220408
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning