

**WNMG 080408 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252015 CA115P
GTIN	4960664044221
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,8 mm
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Type	CA115P
Spånbrøder	WP
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Tilspænding $f$	0,06 - 0,42 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning