

**VNMG 160408, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251754 CA115P
GTIN	4960664042166
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spånbrøder	PQ
Type	CA115P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Antal skift/skær	4
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,13 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	VNMG 160404
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning