

**WNMG 080412 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252117 CA115P
GTIN	4960664044559
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA115P
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	6
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 400 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,14 - 0,55 mm/o
Spånbrøder	WQ
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning