

**CC.T 060204, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260092 CA115P
GTIN	4960664045396
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Spånryder	HQ
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT060204-HQ CA115P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 270 m/min

Primær anvendelse	P
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning