

**CCMT 09T308, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 270 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerance	M
Spånbryder	HQ
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	P
Tilspænding $f$	0,05 - 0,25 mm/o
Type	CA115P

Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning