

**DC.T 11T302, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Type	CA115P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Hjørneradius	0,2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Spånbrøder	HQ
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning