

**DCMX 070204 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260383 CA115P
GTIN	4960664045662
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Spånbrøder	WP
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	P
Type	CA115P
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 1 mm
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMX 070204
Tolerance	M
Hjørneradius	0,4 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning