


**CCMT 120404, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260202 CA115P
GTIN	4960664045358
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 340 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning