


**CC.T 09T304, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260196 CA115P
GTIN	4960664045341
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA115P
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånryder	GK
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 340 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
Primær anvendelse	P
Hjørneradius	0,4 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning