

**CCMT 09T304 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260099 CA115P
GTIN	4960664045242
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Spånryder	WP
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,07 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 270 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Skæredybde a_p	0,1 - 1,5 mm
Type	CA115P
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM

Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning