


**CCMT 09T302, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T302
Primær anvendelse	P
Spånbryder	GK
Skæremateriale	HM
Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	M

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

90 - 340 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning