

**DC.T 070204, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260382 CA115P
GTIN	4960664045877
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Spånryder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	CA115P
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Tolerance	M
Antal skift/skær	2

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse

120 - 340 m/min

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning