

**DC.T 070202, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260381 CA115P
GTIN	4960664045860
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Type	CA115P

Spånbryder

HQ

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning