

**DCMT 11T302, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260488 CA115P
GTIN	4960664045839
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Spån Bryder	GK
Type	CA115P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T302
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Tolerance	M

Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning