

**DCMX 11T304 Wiper, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260388 CA115P
GTIN	4960664045693
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tolerance	M
Type	CA115P
Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMX 11T304
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,45 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Spånbrøder	WP
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Skæredybde a_p	0,15 - 1 mm

Slet-/skrubbearbejdning

Sletbearbejdning

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning