

**DCMT 070202, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260481 CA115P
GTIN	4960664045808
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Type	CA115P
Skærebetingelse	kontinuerlig
Hjørneradius	0,2 mm
Primær anvendelse	P
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånryder	GK

Skærehastighed v_c , primær anvendelse

120 - 340 m/min

Produkttype

Vendeskærsplade til drejning