

**DCMT 11T308, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260387 CA115P
GTIN	4960664045914
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Type	CA115P
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,8 mm
Skæremateriale	HM
Spån Bryder	HQ
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Tolerance	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 340 m/min
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT 11T308
Skæredybde $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning