

**DC.T 11T304, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260490 CA115P
GTIN	4960664045846
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	CA115P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	GK

Primær anvendelse

P

Produkttype

Vendskærsplatte til drejning