

**DC.T 11T308, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260492 CA115P
GTIN	4960664045853
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Type	CA115P
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T308
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	kontinuerlig
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 340 m/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånbrøder	GK
Hjørneradius	0,8 mm

Tolerance	M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning