

**VBMT 110304, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261174 CA115P
GTIN	4960664040469
Artikelklasse	25E

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT 110304
Type	CA115P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 340 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	P
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,5 - 2 mm
Spånbrøder	HQ
Hjørneradius	0,4 mm

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning