

Garant**DC.T 11T302, Type: CB7010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260458 CB7010
GTIN	4045197669483
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T302 CB7010 Type: CB7010

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 90 - 240 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 240 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	70 - 180 m/min

Skæredybde a_p	0,2 - 2 mm
Spånryder	SM
Type	CB7010
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Cermet
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning