


**CCMT 060202, Type: CA115P****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260190 CA115P
GTIN	4960664045310
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,5 - 3 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Type	CA115P
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	P
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	90 - 340 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning

Spånbryder

GK

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning