

Tolerancegaffel, enkeltsidet, Type: B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	484227 B
GTIN	2050002077614
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet udførelse i hærdet lærestål. Kontrolfladerne er hærdede, slebne og finslebne. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Tolerancegaffel med ISO-toleranceklasse, f.eks. nr. 484227 **str. 125,05 m6** eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484227 **str. 125,05 + 0,01/ -0,02**. Til ISO-tolerancefeltpositioner **a–zc** i **basistolerancegraderne 6–13**.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Dimensioner iht. **DIN 2231**.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal der angives **tolerancefeltpositionen (a–zc)** og **basistolerancegraden (6 – 13)** eller **den talmæssige tolerance**. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nom. mål	110 - 124,999 mm
Norm	DIN 7163
Norm	DIN 2231

Norm	DIN 2231
Lærertype	Kontrolmåleværktøj
Lærertype	Go-lærer
Kvalitet	6
Kvalitet	7
Kvalitet	8
Kvalitet	9
Kvalitet	10
Kvalitet	11
Kvalitet	12
Kvalitet	13
Materiale	Specialstål
Tolerancefelt	a
Tolerancefelt	b
Tolerancefelt	c
Tolerancefelt	cd
Tolerancefelt	d
Tolerancefelt	e
Tolerancefelt	ef
Tolerancefelt	f
Tolerancefelt	fg
Tolerancefelt	g
Tolerancefelt	h
Tolerancefelt	j
Tolerancefelt	js
Tolerancefelt	k
Tolerancefelt	m
Tolerancefelt	n
Tolerancefelt	p

Tolerancefelt	r
Tolerancefelt	t
Tolerancefelt	u
Tolerancefelt	v
Tolerancefelt	x
Tolerancefelt	y
Tolerancefelt	z
Tolerancefelt	za
Tolerancefelt	zb
Tolerancefelt	zc
Kalibrering	L8
Produkttype	Toleranceprøvegaffel

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/484227-B>