

## Tolerancegaffel, enkeltsidet, Type: H



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 484227 H      |
| GTIN                | 2050002077676 |
| Artikelklasse       | 48B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet udførelse i hærdet lærestål. Kontrolfladerne er hærdede, slebne og finslebne. Go-side med **slidovermål** iht. DIN 7163.

Tolerancegaffel med ISO-toleranceklasse, f.eks. nr. 484227 **str. 125,05 m6** eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484227 **str. 125,05 + 0,01/ -0,02**. Til ISO-tolerancefeltpositioner **a–zc** i basistolerancegraderne **6–13**. Kalibrering på forespørgsel.

#### Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

#### Norm:

Dimensioner iht. **DIN 2231**.

#### Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal der angives **tolerancefeltpositionen (a–zc)** og **basistolerancegraden (6 – 13)** eller **den talmæssige tolerance**. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|          |   |
|----------|---|
| Kvalitet | 6 |
| Kvalitet | 7 |
| Kvalitet | 8 |

|               |    |
|---------------|----|
| Kvalitet      | 9  |
| Kvalitet      | 10 |
| Kvalitet      | 11 |
| Kvalitet      | 12 |
| Kvalitet      | 13 |
| Tolerancefelt | a  |
| Tolerancefelt | b  |
| Tolerancefelt | c  |
| Tolerancefelt | cd |
| Tolerancefelt | d  |
| Tolerancefelt | e  |
| Tolerancefelt | ef |
| Tolerancefelt | f  |
| Tolerancefelt | fg |
| Tolerancefelt | g  |
| Tolerancefelt | h  |
| Tolerancefelt | j  |
| Tolerancefelt | js |
| Tolerancefelt | k  |
| Tolerancefelt | m  |
| Tolerancefelt | n  |
| Tolerancefelt | p  |
| Tolerancefelt | r  |
| Tolerancefelt | t  |
| Tolerancefelt | u  |
| Tolerancefelt | v  |
| Tolerancefelt | x  |
| Tolerancefelt | y  |
| Tolerancefelt | z  |

## Datablad

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Tolerancefelt | za                   |
| Tolerancefelt | zb                   |
| Tolerancefelt | zc                   |
| Materiale     | Specialstål          |
| Nom. mål      | 200 - 214 mm         |
| Norm          | DIN 7163             |
| Norm          | DIN 2231             |
| Norm          | DIN 2231             |
| Lærertype     | Kontrolmåleværktøj   |
| Lærertype     | Go-lærer             |
| Kalibrering   | L8                   |
| Produkttype   | Toleranceprøvegaffel |