

**DC.T 11T304, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260386 CA6525
GTIN	4960664589258
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T304 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: MQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbryder	MQ

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T304
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning