

**HOLEX****Handskepar Cut F / A8, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094664 10
GTIN	4067263116899
Artikelklasse	02H

**Beskrivelse****Udførelse:**

Handskepar med ny fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. skærebeskyttelseshandskepar med det højeste EN-ISO skærebeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstremt høj snitfare.

**Udførelse reklametekst:**

Handskepar med ny DYTEC® fiberteknologi **helt uden glas- og stålfibre**. Belægning af nitrilskum. Öko-Tex Standard 100.

Snitbeskyttelsesniveau F (svarer til ANSI A8) til tunge aktiviteter med ekstrem snitfare.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Henvisning reklametekst:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Strikketeknologi	106114G3
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Bæremateriale	Specialgarn
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Heavy Duty
Farve	sort / grå
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	F
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker