

**DC.T 11T302, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260385 CA510
GTIN	4960664697632
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DC.T 11T302 CA510 Type: CA510

Spånbryder: HQ

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mmTilspænding f : 0,05 - 0,25 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 140 - 450 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	P
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 450 m/min
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	HQ
Tilspænding f	0,05 - 0,25 mm/o

Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 11T302
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning