

**TNMG 220404, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

TNMG 220404 CA510 Type: CA510

Spånbryder: PS

Skæredybde a_p : 1 - 4,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,6 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 450 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	PS
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 450 m/min
Tilspænding f	0,15 - 0,6 mm/o
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	1 - 4,5 mm
Type	CA510

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 220404
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning