



Batteri-vinkelsliber GWS, Type: GWS18-10SC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077120 GWS18-10SC
GTIN	3165140960878
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv **18 V** batteri-vinkelsliber.

- **Samme effekt som en slibemaskine med ledning med 1000 watt takket være den børsteløse motor og ProCORE 18 V-batteriet.**
- **Udstyret med Drop Control og Intelligent Brake System, der giver maksimal brugerbeskyttelse og komfort.**
- **Bluetooth-modul til indstilling via Toolbox-appen. User Interface til aktiv værktøjsfeedback og forvalg af hastighed.**

Leveringsomfang:

Inklusive monteringsflange, hurtigspændemøtrik, 1× Bluetooth Low Energy-modul GCY 42 Professional, beskyttelseshætte og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Batterispænding	18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Elektronisk forvalg af omdrejningstal	ja

Interface	Bluetooth-port
Genstartsspærre	ja
Batteritype	Lithium-ion
maks. omdrejningstal	9000 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	0
Kickbackstop	ja
Overbelastningssikring	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. skæredybde	34 mm
Producentbetegnelse	GWS 18V-10 SC
Dødemandskontakt	nej
Vægt	2 kg
Blød opstart	nej
Motorkonstruktion	børsteløs
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Vinkelsliber