



Kabelsaks med 2K-greb VDE-isoleret, Hel længde: 225mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	730350 225
GTIN	4003773089964
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Greb med **isolering op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Greb med flerkomponentovertræk. Hoved med seglformede skær. Bruneret saks. Skærer glat og rent uden at mase. **To skæreområder:** Det trindelte hovedskær holder mindre og større kabler så tæt på leddene som muligt under skæring; forskæret anvendes til trinvis skæring („nibling“) af meget store kabler. **Enorm kapacitet:** skærer enkelttrådede kabler af kobber og aluminium på op til 35 mm², med flere ledere op til 70 mm² og fintrådede kabler op til 120 mm².

Anvendelse:

Til klipning af kobber- og alukabler.

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet.

Teknisk beskrivelse

Skæreydelse op til Ø	23 mm
Skæreydelse	120 mm ²
Hel længde	225 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb	Flerkomponentovertræk
Aktivering	mekanisk, enhånds
Materiale	Specialværktøjsstål i særklasse, sænksmedet, oliehardt.

Overflade	forkromet
med returfjeder	nej
Produkttype	Saks