

Garant**DC.T 070202, Type: HB7020**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7020
GTIN	4045197698896
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Spånryder	SM
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070202

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning