



TWIN-T40 displayenhed, Type: T40



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405571 T40
GTIN	2050002081161
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Displayenhed til måleværdier med let aflæselig 7-tommers farve-touchscreen. Mulighed for visning af 1 eller 2 målinger samtidigt via de 2 tilslutninger til induktive målefølere eller de to USB-indgange. 4 visningstilstande sikrer optimal aflæsning af resultaterne. TESA-målefølere registreres automatisk. Dynamisk måling sikret ved hjælp af rådataregistrering på 4300/sekund.

Funktion:

- Grundformler (+A, -A, +B, -B og kombinationer af A og B).
- Dynamiske målinger (min., maks., maks.-min., gennemsnit osv.).
- Indstillelige tolerancer med OK/NOK-visning.
- Integreret funktion til klassificering (8 maks.).
- Dataudlæsning via RS232, USB eller Bluetooth®.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Display	155 × 87
Længde	112 mm
Måleområde	5000 µm
Højde	119 mm
Bredde	190 mm

Energiforsyning	Med kabel
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Displayenhed