

**Topnøglesortiment, 1/4 tomme firkant, tommemål 27 dele, Antal dele: 27****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	630046 27
GTIN	4067263116967
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Driv- og forbindelsesdele iht. DIN 3122/ 3123. Alle dele i kunststofbokse.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Leveringsomfang:**

Toppe, 6-kantede: 11 stk. svarende til nr. 631022 str. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 tomme

Topnøgleindsatser, sekskant, lange: 10 stk. svarende til nr. 631417 str. 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 tomme

T-greb: 1 stk. som nr. 633029

Greb: 1 stk. omtrent som nr. 632840 str. 150

Forlængere: 2 stk. svarende til nr. 632420 str. 50; 100

Kardanled: 1 stk. som nr. 633520

Skraldenøgle: 1 stk. som nr. 632090

Opbevaring: ABS-kunststofboks

**Teknisk beskrivelse**

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgler
Antal dele	27
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	5/32-9/16 tommer

Emballage	Plastboks
Længde	280 mm
Bredde	176 mm
Højde	66 mm
Produkttype	Topnøgle