

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 18-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237000 18-130
GTIN	4047109178144
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Bemærk:**

**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skæergeometri.

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	18-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304
Type	BK8425
Type	INOX
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring