

metabo**Håndværkerkompressor, Type: 700/90D****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 079842 700/90D |
| GTIN | 4007430244833 |
| Artikelklasse | 03D |

Beskrivelse**Udførelse:**

Kraftfuld og robust kompressor til krævende opgaver. Ekstremt høj ydeevne og lang levetid.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-----------|
| Netspænding | 380-415 V |
| Volumen, trykbeholder | 90 l |
| Effektforbrug | 4 kW |
| Producentbetegnelse | 700/90D |
| Maks. tryk (luft) | 11 bar |
| Bredde | 520 mm |
| Højde | 1110 mm |
| Maks. påfyldningseffekt | 520 l/min |
| Vægt | 119 kg |
| Maks. indsugningseffekt | 650 l/min |

| | |
|-------------|------------|
| Længde | 1188 mm |
| Produkttype | Kompressor |