



Trykluftbåndsliber, Type: 3260D12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079570 3260D12
GTIN	015451689629
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Robust båndsliber til professionel brug.

- **Slibehovedet kan drejes 360°**
- **Nem udskiftning af slibemiddel og kontaktarm**
- **Enkelt og robust design**

Slibebåndsstørrelse 13×305 mm

Leveringsomfang:

1 kontaktarm, slibebånd 13×305 mm.

Teknisk beskrivelse

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Vægt	0,77 kg
Båndlængde	305 mm
Maks. luftbehov	1020 l/min
maks. omdrejningstal	26000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	3260D12
Udgangseffekt	300 W

Båndbredde	13 mm
Arbejdsstøj	81,5 dB(A)
Tilslutningsgevind	NPT
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Båndsliber