



Trykluftbåndsliber, Type: 4200D24



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079570 4200D24
GTIN	015451689636
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Robust båndsliber til professionel brug.

- **Slibehovedet kan drejes 360°**
- **Nem udskiftning af slibemiddel og kontaktarm**
- **Enkelt og robust design**

Slibebåndsstørrelse 13×610 mm

Leveringsomfang:

1 kontaktarm, slibebånd 13×610 mm.

Teknisk beskrivelse

Båndlængde	610 mm
Udgangseffekt	400 W
Arbejdsstøj	78 dB(A)
Maks. luftbehov	1260 l/min
Vægt	1,39 kg
Båndbredde	13 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	NPT
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹

Producentbetegnelse	4200D24
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Båndsliber