



Trykluftbåndsliber, Type: 4200H18K



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079570 4200H18K
GTIN	015451689667
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Robust båndsliber til professionel brug.

- **Slibehovedet kan drejes 360°**
- **Nem udskiftning af slibemiddel og kontaktarm**
- **Enkelt og robust design**

Slibebåndsstørrelse 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

Leveringsomfang:

4 kontaktarme, slibebånd 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

Teknisk beskrivelse

Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Vægt	1,39 kg
Båndlængde	457 mm
Udgangseffekt	400 W
Arbejdsstøj	78 dB(A)
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹

Tilslutningsgevind	NPT
Maks. luftbehov	1260 l/min
Producentbetegnelse	4200H18K
Båndbredde	3, 13, 16-19 mm
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Båndsliber

Tilbehør

Trykluftbåndsliber Type 4200D24	079570 4200D24
---------------------------------	----------------