

Trykluftexcentersliber, Type: R036CC1HL



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Artikelklasse	03I

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcylinger, lavt støjniveau. Kraftfuld excentersliber til **ekstern udsugning**. Med 5 mm vandring.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	82 dB(A)
Maks. luftbehov	498 l/min
Vægt	0,9 kg
Slibetallerken-Ø	150 mm
Afstand	5 mm
Udsugningstype	ekstern
Maks. vibration iht. EN	3,9 m/s ²

maks. omdrejningstal	13000 min ⁻¹
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Excentersliber