

Trykluftexcentersliber, Type: 4152HLSR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Artikelklasse	03I

Beskrivelse

Udførelse:

Effektiv excentersliber med urethan-burrelåssliberondel med burrelås. **Komfortabel anvendelse** takket være komposit-kabinettet med lav vægt og ergonomisk håndstøtte. **Robust og roligt trykluftdrev med lavt vibrationsniveau** og stålcyliner, lavt støjniveau. Let og pålidelig 75 mm excentersliber til **ekstern sugning**. Med 2,5 mm vandring.

Bemærk:

Burrelåsslibeskiver finder du under nr. 567775 eller 567901.

Teknisk beskrivelse

Afstand	2,5 mm
Maks. vibration iht. EN	4,7 m/s ²
maks. omdrejningstal	12000 min ⁻¹
Udsugningstype	ekstern
Slibetallerken-Ø	75 mm
Maks. luftbehov	430 l/min
Vægt	0,8 kg

Arbejdsstøj	82 dB(A)
Energiforsyning	Trykluftdrevet
Produkttype	Excentersliber