

**Skråhylde-basisreol, bredde 1300 mm, Dybde: 500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990604 500
GTIN	4058255012695
Artikelklasse	96P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out“-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Opbygningsmål af basisreol: 1360 mm.

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

**Beskrivelse:****Opstillingsmål:**

**Basisreol:** Nominel længde + 60mm

**Påbygningsreol:** Nominel længde + 6 mm

**Rammedybde i alt:** Nom. dybde + 36 mm

**Anvendelse:**

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

**Leveringsomfang:**

7 skråhylder med hver især 8 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

**Bemærk:**

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1360 mm
Højde	2000 mm
Reoldybde	500 mm
Reolhøjde	2000 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Reolbredde	1300 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1360 mm
Kundemontering	ja
Antal hylder	7
Dybde	536 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	Forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1300 mm
Produkttype	Skråhyldereol