


**HELIGRIP skæreindsatser, IC830, Stikbredde w / hjørneradius R: 3/0,3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Artikelklasse	26C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Optimeret spånformning og spånkontrol.

**Anvendelse:**

Til aksial og radial stikdrejning, af- og indstikning, aksialstik og indvendig bearbejdning. (HELIGRIP-skæreindsatser til opgaver med aksialstik er kun kompatible med HFHR-holder).

**Passer til:**

Skærholder nr. 273766 – 273768.

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,4 - 1,8 mm
Tilspænding f drejning	0,14 - 0,18 mm/o
Tilspænding f indstikning	0,07 - 0,11 mm/o
INSL	15,8 mm
Stikbredde W	3 mm
Tolerance stikbredde w	0,05 mm
Antal skift/skær	1

Skæremateriale	HM
Vendeskærsplatteprofil	neutral
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Primær anvendelse	UNI
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånbryder	T
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Type	IC830
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning