

**NOVUS®****Manuel hæftepistol, Producentbetegnelse: J-29****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078407 J-29
GTIN	4009729082478
Artikelklasse	07E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammepistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.

**Slidstærk professionel hæfteklammemaskine** i robust, tilbageslagssikkert hus i trykstøbt zink. Efterslagsfunktionen sikrer perfekt inddrivning af hæftemidlet.

- **System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.**
- **Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.**
- **Slagkraftindstilling.**
- **Patenteret sikkerhedsoplåsning.**
- **God adgang også under snævre pladsforhold.**
- **Vindue til kontrol af resterende klammermængde.**

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	1 kg
Passende klammetyper	E, A, D, H, G
Maks. inddrivningsdybde for klammer	16 mm

Udførelse	Manuel hæftepistol
Producentbetegnelse	J-29
Produkttype	Hæfteklammepistol