

NOVUS[®]**Akku-hæfteklammerpistol, Producentbetegnelse: J-551****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Artikelklasse	07E

Beskrivelse**Udførelse:**

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammerpistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.

- **System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.**
- **Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.**
- **Slagkraftindstilling.**
- **Patenteret sikkerhedsoplåsning.**
- **God adgang også under snævre pladsforhold.**
- **Vindue til kontrol af resterende klammermængde.**

Kraftfuld, professionel batteridrevet tacker til perfekt fastgørelse af en lang række materialer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1× 18V 2,0 Ah batteri, lader, tackerklemmer og kuffert.

Bemærk:

Passende reserve-akkuer finder du under nr. 073870.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	1

Batteritype	Lithium-ion
Vægt	2,7 kg
Passende klammetype	D, G, E
Maks. inddrivningsdybde for klammer	14 mm
Producentbetegnelse	J-214
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	2 Ah
Udførelse	Batteridrevet tacker
Produkttype	Hæfteklammepistol

Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
Batterilader Type ASC145	073890 ASC145
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
Batterilader Type ASC55-8	073890 ASC55-8