

Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB18V45



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Robust batteriskruemaskine med effektiv motor.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x 18 V / 3,0 Ah lithium-ion-akku, lader og L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	12,2 m/s ²
Maks. moment, hård	45 Nm

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Producentbetegnelse	GSB 18V-45
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	<2,5 m/s ²
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Akku-kapacitet	3 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. spiralbor-Ø i beton	10 mm
Maks. moment, blød	21 Nm
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	1 kg
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Antal medfølgende akkuer	2
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1900 min ⁻¹
Typisk anvendelse	Medium
Batterispænding	18 V
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine