

Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: GSR18V45



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070243 GSR18V45
GTIN	4059952635675
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kompakte, effektive akku-bore-/skruemaskiner med højre-/venstreløb.**
- **LED-lys til belysning af arbejdsområdet og akku-ladetilstandsvisning.**
- **Flertrins momentindstilling for præcis skruring.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstal til præcis forboring og skruring.**
- **Softgrip.**

Fremragende ergonomi og behagelig håndtering takket være det **kompakte design.**

Motorbremse til præcist arbejde.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x litium-ion-akku, lader, L-BOXX.

Bemærk:

Passende reserveakkuer, startsæt og ladere finder du fra nr. 073851 og nr. 073863 – 073867.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet

Antal medfølgende akkuer	2
Maks. moment, blød	21 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Typisk anvendelse	Medium
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Producentbetegnelse	GSR 18V-45
Omdrejningstalområde, 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Vægt	0,9 kg
Akku-kapacitet	3 Ah
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Omdrejningstalområde, 2. gear	0 - 1900 min ⁻¹
Maks. moment, hård	45 Nm
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V, 4 polet DC-motor
USP2	Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, med 2 batterier, i L-Boxx