

Akku-våd-/tørstøvsuger, Type: GAS1812MC



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070231 GAS1812MC
GTIN	4059952552682
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Batteri-støvsuger til mobil støvsugning. Nem transport og behagelig håndtering med bærestropper, som støvsugeren kan hænges op i. Akku-støvsuger med støvbeskyttelsesklasse M.

- **Letter arbejdet takket være det trådløse Auto-start-system fra Bosch.**
- **Overlegen sugestyrke med børsteløs motor.**

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 – 073866. Det passende Auto-Start-system finder du under nr. 070237ff.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Længde, sugeslange	1,6 m
Producentbetegnelse	GAS 1812 MC
Batterispænding	18 V

Beholdervolumen	8 l
Batteritype	Lithium-ion
Volumenstrøm	1800 l/min
Vægt uden batteri	8 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073853 B18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18